


Quali bottiglie
utilizzare per Vinolok?



1.

2.



3.

4.


COME FUNZIONA



1. Capsula

2. Vinolok

3. Anello di guarnizione

4. Bottiglia





COMPATIBILITÀ CON VINOLOK

Le bottiglie con compatibilità Vinolok hanno un'imboccatura che rispetta le specifiche tolleranze

La compatibilità viene garantita dalle vetrerie in modo che le bottiglie vengano prodotte e controllate sempre con queste proporzioni



Il collo viene controllato a 3 mm e a 6 mm ed è privo di restringimenti (un profilo cilindrico o „forma A”)

Nel caso del diametro 18.5 mm:

- 3 mm: +/- 0.5 mm
- 6 mm: -0.5 e +0.7 mm

In qualsiasi altra situazione le bottiglie non sono considerate compatibili con Vinolok (anche se funzionino bene con il tappo di vetro)

FORMATI



17.5
± 0,5 mm


18.2
± 0,3 mm

18.5
± 0,5 mm

20.0
± 0,5 mm

21.5
± 0,5 mm

23.0
± 0,5 mm



ANELLO DI GUARNIZIONE

EVA by DOW



EVA = resina copolimerica etilene-acetato di vinile per uso nell'industria alimentare e delle bevande

NON HA SILICONE. NON HA PVC. NON CONTIENE FTALATI.

È conforme alle normative europee per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti e bevande.

Non è incollato alla chiusura, è possibile rimuoverlo a mano e riciclare.

/ Max. alcool 95%

1. Quali bottiglie utilizzare per Vinolok?

Richiesta del cliente:

Soluzioni:

Quantità inferiori a 12k bottiglie

Vetreria Etrusca produzione sempre in stock anche in piccoli quantità attraverso i distributori

Quantità superiori a 12k bottiglie

Vetri Speciali produzione su catalogo

Quantità superiori a 30k bottiglie

Vetropack, Vetro Balsamo, Vetro Elite, Bruni Glass, Cantini Vetro produzione su catalogo

Bottiglie speciali del cliente (personalizzate)

Cambio dell'imboccatura con compatibilità Vinolok
Molte aziende non applicano alcun sovrapprezzo


Vinolokbottles.com

Tutte le bottiglie già testate per Vinolok, tra cui Verallia, Saver Glass e altri produttori

BOTTIGLIE COMPATIBILI

<https://vinolokbottles.com/>

VINOLOKBOTTLES.COM



Bottiglie disponibili in stock

Compatibilità Vinolok e sughero

VINO



Bordolese Deco



Bordolese Europea



**Borgognotta
Prestige Leggera**



**Borgognotta
Conica Inversa**



Renana Cru

Bottiglie disponibili in stock
Compatibilità Vinolok e sughero
DISTILLATI e OLIO

vetreria
etrusca **VE**



Cubana



Era



Imperiale Supreme



CAPSULE DI FISSAGGIO



PVC Trasparente



PVC Standard



Alluminio & Stagno




Alucap

Temperatura ambientale massima consentita [°C]

Vino bottiglia di 750ml, vini fermi, alc 15%

Capsula Spazio non riempito sopra il livello del liquido (mm)	Alluminio, Stagno					Termoretraibile, Polilaminato					Alucap				
	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80
30 °C	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
35 °C	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
40 °C	X	OK	OK	OK	OK	X	OK	OK	OK	OK	X	OK	OK	OK	OK
45 °C	X	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	OK	OK	X	OK	OK	OK	OK

La rimozione dell'ossigeno dal collo della bottiglia è raccomandata prima dell'applicazione di tappi. Utilizzare solo per i vini fermi - massima sovrappressione di CO_2 a 20°C non deve superare i 0,5 bar.



Bevande alcoliche bottiglia di 750ml, alc 40%

Capsula Spazio non riempito sopra il livello del liquido (mm)	Alluminio, Stagno					Termoretraibile, Polilaminato					Alucap				
	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80
30 °C	X	OK	OK	OK	OK	X	OK	OK	OK	OK	X	OK	OK	OK	OK
35 °C	X	X	OK	OK	OK	X	X	OK	OK	OK	X	X	OK	OK	OK
40 °C	X	X	X	OK	OK	X	X	X	X	OK	X	X	X	OK	OK
45 °C	X	X	X	X	OK	X	X	X	X	OK	X	X	X	X	OK

COME SI APRE VINOLOK

